

Los ángulos de medición son muy rápidos con el localizador de ángulo magnético de Johnson.

Cuenta con un cuerpo moldeado de alto impacto y un imán de cerámica extra fuerte que se adhiere a superficies de metal ferroso, mientras que los bordes de la ranura en V se ajustan perfectamente a la tubería y el conducto.



Características

- Incrementos fáciles de leer de 0 a 90 grados en los cuatro cuadrantes impresos en lente acrílica duradera
- Imán de cerámica extra fuerte que se adhiere a superficies de metal ferroso
- Cuerpo moldeado de alto impacto

El Angulo de volteo durante los primeros días de incubación juega un papel muy importante en el desarrollo embrionario, verificar de manera rutinaria los ángulos de los portacharolas garantiza un buen desarrollo del embrión.

